

# ベブシド注 100mg 使用可能器具一覧

( 当資料はこちらの URL からご覧いただけます。 <http://www.bms.co.jp/medical/basic/phvp/index.html> )

2009 年 7 月改訂

(15 滴,19 滴用輸液セットを削除)

以下は、自社調査により使用可能と確認された輸液器具の一覧表です。しかしながら、全ての製品を網羅しているわけではございませんので、未掲載の器具をはじめ詳細につきましては器具メーカーにお問合せ頂きますようお願い申し上げます。

( 略号 ) PE:ポリエチレン, HSBR:水素添加スチレンブタジエンラバー, TPE:サーモ/プラスチック/エラストマ, PP:ポリプロピレン, PB:ポリブタジエン, PU,PUR:ポリウレタン, PVC:ポリ塩化ビニル, TOTM:トリメリト酸トリオクチル, DOA:アジピン酸ジエチルヘキシル, EVA:エチレン酢酸ビニル共重合樹脂, SUS:ステンレス, PSU:ポリスルホン  
( 会社名 ) 五十音順

## 目次

<a href="#">1) 輸液セット</a>	<a href="#">2 ページ</a>
<a href="#">2) エクステンションチューブ</a>	<a href="#">7 ページ</a>
<a href="#">3) 中心静脈用カテーテル</a>	<a href="#">10 ページ</a>
<a href="#">4) 皮下埋込型カテーテルアクセス</a>	<a href="#">13 ページ</a>
<a href="#">5) 留置針</a>	<a href="#">15 ページ</a>
<a href="#">6) 三方活栓</a>	<a href="#">18 ページ</a>

## 添付文書(一部抜粋)

### 8. 適用上の注意

#### (5) その他

- 1) 本剤を希釈せずに用いると、ポリウレタン製のカテーテルでは、亀裂を生じ漏出するとの報告があるので、**1.0mg/mL 以上の高濃度でのポリウレタン製のカテーテル**の使用を避けること。
- 2) 可塑剤として DEHP [ di- ( 2-ethylhexyl ) phthalate : フタル酸ジ- ( 2- エチルヘキシル ) ] を含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等を使用した場合、DEHP が溶出するので、**DEHP を含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等**の使用を避けること。
- 3) 本剤を希釈せずに用いると、セルロース系のフィルターを溶解するとの報告があるので、**1.0mg/mL 以上の高濃度でのセルロース系のフィルター**の使用を避けること。
- 4) 本剤を希釈せずに用いると、アクリル又は ABS 樹脂 ( アクリロニトリル・ブタジエン・スチレンの重合体 ) 製のプラスチック器具に、ひび割れが発生し漏出するので、**アクリル又は ABS 樹脂製のプラスチック器具**の使用を避けること。
- 5) **ポリカーボネート製の三方活栓や延長チューブ等を使用した場合**、そのコネクター部分にひび割れが発生し、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があるので**注意すること**。

### 備考

- 1) エトベシド注を用法・用量通りの希釈濃度 ( 0.4mg/ml 以下 ) で使用した場合、ポリウレタン製カテーテルに影響を与えないことが報告されています。( 横山 晴子他; 薬学雑誌 118(12):581-588,1998 )
- 5) 用法・用量通りの希釈濃度(0.4mg/mL 以下)ではポリカーボネート製三方活栓の破損は認められませんでした。

1) 輸液セット

メーカー名	商品名	製品番号		チューブ材質
株式会社ジェイ・エム・エス	JMS輸液セット	JP-PFP341F7	20滴 PVC7リ- IVF PNx1 ホソ用	PB
		JP-PFS341F7	20滴 PVC7リ- IVF SC3x1 ホソ用	
		JY-PFP341F7	20滴 PVC7リ- IVF PNx1	
		JY-PFC341F7	20滴 PVC7リ- IVF 三方活栓x1	
		JP-PFC341F7	20滴 PVC7リ- IVF 三方活栓x1 ホソ用	
		JP-PWP841F5	20滴 PVC7リ- PNx1 ホソ用	
		JP-PWP841P5	20滴 PVC7リ- PNx1 ホソ用	
		JP-PS841F5	20滴 PVC7リ- SC3x1 ホソ用	
		JP-PWP842P7	20滴 PVC7リ- PNx2 ホソ用	
		JP-PWP811F51	60滴 PVC7リ- PNx1 ホソ用	
		JP-PWP812P71	60滴 PVC7リ- PNx2 ホソ用	
		JP-PWP812F7	60滴 PVC7リ- PNx2 ホソ用	
		JY-PWP841F5	20滴 PVC7リ- PNx1	
		JY-PWP841P5	20滴 PVC7リ- PNx1	
		JY-PS841F5	20滴 PVC7リ- SC3x1	
		JY-PWP842F7	20滴 PVC7リ- PNx2	
		JY-PWP842P7	20滴 PVC7リ- PNx2	
		JY-PS842F0	20滴 PVC7リ- SC3x2	
		JY-PWP811P51	60滴 PVC7リ- PNx1	
		JY-PS811F51	60滴 PVC7リ- SC3x1	
		JY-PWP812P71	60滴 PVC7リ- PNx2	
		JP-PFP342P72	20滴 PVC7リ- IVF PNx2 ホソ用	
		JP-PFP342F7	20滴 PVC7リ- IVF PNx2 ホソ用	
		JP-PFP342P7	20滴 PVC7リ- IVF PNx2 ホソ用	
		JP-PFP312P7	20滴 PVC7リ- IVF PNx2 ホソ用	
		JP-PFP314P7	60滴 PVC7リ- IVF PNx4 ホソ用	
		JY-PFP342P7	20滴 PVC7リ- IVF PNx2	
		JY-PFS342P7	20滴 PVC7リ- IVF SC3x2	
		JY-PFP312P7	60滴 PVC7リ- IVF PNx2	
		JY-PFP312P7	60滴 PVC7リ- IVF PNx2	
		JY-PFS312P7	60滴 PVC7リ- IVF SC3x2	
		JY-PFP314F7	60滴 PVC7リ- IVF PNx4	
		JP-PEP344P7	20滴 ELD PVC7リ- PNx4 ホソ用	
		JP-PEP314P7	60滴 ELD PVC7リ- PNx4 ホソ用	
		JY-PB343C	20滴 PVC7リ- ㇿ管	
		JY-PB841C	20滴 PVC7リ- ㇿ管	
		JY-PB313C	60滴 PVC7リ- ㇿ管	
		JY-PB343L	20滴 PVC7リ- ㇿ管	
		JY-PB841L	20滴 PVC7リ- ㇿ管	
		JY-PB313L	60滴 PVC7リ- ㇿ管	
		JP-PBX841FL	20滴 PVC7リ- フリ-ㇿ管 ホソ用	
		JY-PB343PL	20滴 PVC7リ- PNㇿ管	
		JY-PB841PL	20滴 PVC7リ- PNㇿ管	
		JY-PB313PL	60滴 PVC7リ- PNㇿ管	
		JP-PB343PL	20滴 PVC7リ- PNㇿ管 ホソ用	
		JP-PB841PL	20滴 PVC7リ- PNㇿ管 ホソ用	
		JY-PBT113FL	60滴 定量筒100mL PVC7リ- フリ-ㇿ管	
		JY-PBT113L	60滴 定量筒100mL PVC7リ- ㇿ管	
		JY-PBT113YL	60滴 定量筒100mL PVC7リ- 混注ㇿ管	
		JY-PBT213FL	60滴 定量筒200mL PVC7リ- フリ-ㇿ管	
JY-PBT213L	60滴 定量筒200mL PVC7リ- ㇿ管			
JY-PBT213YL	60滴 定量筒200mL PVC7リ- 混注ㇿ管			
JY-NF232L	60滴 輸液フィルタ-0.2μ 三方活栓x1	HSBR/シリコーン		
JY-N232L	60滴 輸液フィルタ0.2μ ロック			
JY-NFC343RL	20滴 PVC7リ- F2型 三方活栓x1	PB		
テルモ株式会社	シュアプラグ輸液セット	SP-TW30P01	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×1、先端	
		SP-CW30P01	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×1、先端	
		SP-TW30P02	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端	
		SP-CW30P02	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端	
		SP-FW30P02	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端	
		SP-DW30P02	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端	
		SP-FW30P03	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×3、先端	
		SP-DW30P03	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×3、先端	
		SP-PTW30L02	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端ㇿ管	
		SP-PCW30L02	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端ㇿ管	
SP-PFW30L02	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端ㇿ管			
SP-PDW30L02	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ 三方活栓×2、先端ㇿ管			

シュアプラグ輸液セット	SP-PFW30L03	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×3、先端ロック	PB	
	SP-PDW30L03	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×3、先端ロック		
	SP-PFW30L12	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×2、先端ロック		
	SP-PDW30L12	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×2、先端ロック		
	SP-PT356P02	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-PC356P02	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-PF356P02	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-PD356P02Z	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-PF356P03	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-PD356P03Z	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-PF356P04	輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ×4、先端ロック		
	SP-PD356P04Z	輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ×4、先端ロック		
	SP-PTW0L12Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×2、先端ロック		
	SP-PCW0L12Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×2、先端ロック		
	SP-PFW0L12Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×2、先端ロック		
	SP-PDW0L12Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ三方活栓×2、先端ロック		
	SP-PT36P02Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-PF36P02Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-PD36P02Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-PF36P03Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、20滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-PD36P03Y	AFFクリップ付輸液ポンプ・自然落下兼用、60滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-T359P115	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-C359P115A	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-T356P01A	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ×1、先端ロック		
	SP-C356P02A	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×1、先端ロック		
	SP-T356P01	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ×1、先端ロック		
	SP-C356P01C	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×1、先端ロック		
	SP-T356P02	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-C356P02	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-F359P125	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-D359P125A	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-F356P02	自然落下用、20滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-D356P02A	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×2、先端ロック		
	SP-D356P03	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-D356P04	自然落下用、60滴 1ml、シュアプラグ×4、先端ロック		
	SP-PMC36P02	輸液ポンプ・自然落下兼用、定量筒付、60滴 1ml、シュアプラグ×3、先端ロック		
	SP-PMC36P03	輸液ポンプ・自然落下兼用、定量筒付、60滴 1ml、シュアプラグ×4、先端ロック		
	テルフュージョン輸液セット	TI-J350P		自然落下用、20滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、先端ロック
		TI-J351P		自然落下用、20滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、ロングチューブ、先端ロック
	テルフュージョン小児用輸液セット	TK-J251PK027		自然落下用、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、ロングチューブ、コネクタ
TK-J351PK027		自然落下用、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、ロングチューブ、先端ロック		
	TI-U750P	自然落下用、20滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、一体型ロックコネクタ		
	TI-U751P	自然落下用、20滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、一体型ロックコネクタ、ロングチューブ		
	TI-U350P	自然落下用、20滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、先端ロック		

テルモ株式会社	テルフュージョン輸液セット	TI-U351P	自然落下用、20滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、先端ロック、ロングチューブ	PVC (DEHPフリー)	
		TI-U251P	自然落下用、20滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、コネクター、ロングチューブ		
		TK-U750P	自然落下用、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、一体型ロックコネクター		
		TK-U751P	自然落下用、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、一体型ロックコネクター、ロングチューブ		
		TK-U350P027	自然落下用、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、先端ロック		
		TK-U351P027	自然落下用、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、先端ロック、ロングチューブ		
		TI-U701W	自然落下用、20滴 1ml、通気フィルター付びん針、一体型ロックコネクター、ロングチューブ		
		TI-U301W	自然落下用、20滴 1ml、通気フィルター付びん針、先端ロック、ロングチューブ		
		TI-U701L	自然落下用、20滴 1ml、プラスチックびん針、一体型ロックコネクター、ロングチューブ		
		TI-U301L	自然落下用、20滴 1ml、プラスチックびん針、先端ロック、ロングチューブ		
		TI-U200L	自然落下用、20滴 1ml、プラスチックびん針、コネクター		
		TK-U301L027	自然落下用、60滴 1ml、プラスチックびん針、先端ロック、ロングチューブ		
		TI-U350P01	自然落下用、20滴 1ml、シールドSV21G(0.80mm)付		PVC (DEHPフリー)
	TI-U350P02	自然落下用、20滴 1ml、シールドSV22G(0.70mm)付			
	TI-U350P03	自然落下用、20滴 1ml、シールドSV23G(0.60mm)付			
	テルフュージョン定量輸液セットA	TS-M270LK	自然落下用、定量筒付、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、ポートバルブ付、コネクター	PB	
		TS-M370LK	自然落下用、定量筒付、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、ポートバルブ付、先端ロック		
		TS-M270LK10	自然落下用、定量筒付、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、コネクター		
		TS-M370LK10	自然落下用、定量筒付、60滴 1ml、中間チューブ付スリムプラスチックびん針、先端ロック		
	テルフュージョンポンプ用輸液セット	TI-PU300L	輸液ポンプ用、20滴 1ml、先端ロック	PVC (DEHPフリー)	
		TI-PU300LY	AFFクリップ付輸液ポンプ用、20滴 1ml、先端ロック		
		TI-PU200L	輸液ポンプ用、20滴 1ml、コネクター		
		TI-PJ300L	輸液ポンプ用、20滴 1ml、先端ロック		
	テルフュージョンポンプ用定量輸液セットA	TI-PJ300LY	AFFクリップ付輸液ポンプ用、20滴 1ml、先端ロック	PB	
		TS-PM374L10-	輸液ポンプ用、60滴 1ml、先端ロック		
		TS-PM374LY	AFFクリップ付輸液ポンプ用、60滴 1ml、先端ロック	PVC (DEHPフリー)	
		TS-PM370L417	輸液ポンプ用、60滴 1ml、先端ロック		
		TS-PM370LY	AFFクリップ付輸液ポンプ用、60滴 1ml、先端ロック		
	TS-PM270L10*	輸液ポンプ用、60滴 1ml、コネクター			
	テルフュージョンポンプ用輸液セットHi	TI-PE300L	輸液ポンプ用、20滴 1ml、先端ロック	PB	
	テルフュージョンポンプ用定量輸液セットHi	TS-EM374L41	輸液ポンプ用、定量筒付、60滴 1ml、先端ロック		
	東レ・メディカル	輸液セット(TI型)	TI-2C0103	0.22μフィルター 20滴	
			TI-2C0703	0.22μフィルター 三方活栓1個 Y管1個 20滴	
			TI-2C1101	0.22μフィルター 三方活栓1個 Y管1個 20滴	
			TI-2C1304	0.22μフィルター Y管2個 20滴	
			TI-2C1505	0.22μフィルター 三方活栓2個 20滴	
			TI-2C1505C	0.22μフィルター ビオネクター2個 20滴	
TI-B0301			0.22μフィルター Y管1個 60滴		
TI-B1507			0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴		
TI-D0101			0.22μフィルター 60滴		
TI-D0402			0.22μフィルター 三方活栓1個 60滴		
TI-D0604			0.22μフィルター ビオネクター2個 60滴		
TI-D0701			0.22μフィルター 三方活栓1個 60滴		
TI-D0702			0.22μフィルター 三方活栓1個 60滴		
TI-D0704			0.22μフィルター 三方活栓1個 60滴		
TI-D1003			0.22μフィルター 三方活栓1個 Y管1個 60滴		
TI-D1007A			0.22μフィルター 三方活栓2個 Y管1個 60滴		
TI-D1101			0.22μフィルター 三方活栓1個 Y管1個 60滴		
TI-D1104			0.22μフィルター 三方活栓1個 Y管1個 60滴		
TI-D1307			0.22μフィルター Y管3個 60滴		
TI-D1312			0.22μフィルター ビオネクター2個 60滴		
TI-D1316			0.22μフィルター ビオネクター4個 60滴		
TI-D1317			0.22μフィルター ビオネクター3個 60滴		
TI-D1501			0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴		
TI-D1501D			0.22μフィルター ビオネクター2個 60滴		
TI-D1523			0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴		
TI-D1527			0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴		

東レ・メディカル	輸液セット(TI型)	TI-D1535B	0.22μフィルター ピオネクター2個 60滴	
		TI-D1609	0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴	
		TI-D2803	0.22μフィルター 三方活栓2個 Y管1個 60滴	
		TI-D2804	0.22μフィルター 三方活栓2個 Y管1個 60滴	
		TI-D3602	0.22μフィルター Y管3個 60滴	
		TI-D3914	0.22μフィルター 三方活栓3個 60滴	
		TI-D4701	0.22μフィルター 三方活栓3個 Y管1個 60滴	
		TI-D4703	0.22μフィルター 三方活栓3個 60滴	
		TI-F3801	0.22μフィルター 三方活栓3個 60滴	
		TI-F3801B	0.22μフィルター 三方活栓3個 60滴	
		TI-H1302	0.22μフィルター インターリンク2個 60滴	
		TI-K3901	0.22μフィルター 三方活栓3個 60滴	
		TI-K3902	0.22μフィルター 三方活栓3個 60滴	
		TI-N3601	0.22μフィルター ピオネクター3個 60滴	
		TIT-D0301	0.22μフィルター 三方活栓1個 60滴	
		TIT-D1310	0.22μフィルター Y管3個 60滴	
		TIT-D1401	0.22μフィルター ピオネクター2個 60滴	
		TIT-D3701	0.22μフィルター ピオネクター3個 60滴	
		TIT-D4901	0.22μフィルター 三方活栓5個 60滴	
		TIT-D4902	0.22μフィルター 三方活栓4個 60滴	
		TI-H1201	0.22μフィルター Y管2個 60滴	
		TIT-D1302	0.22μフィルター ピオネクター2個 60滴	
		TF-2C1505	0.22μフィルター 三方活栓2個 20滴	
		TF-B1201	0.22μフィルター 60滴	
		TF-DD0701TM	0.22μフィルター 三方活栓1個 ピオネクター1個 60滴	
		TF-D0502A	0.22μフィルター 三方活栓1個 60滴	
		TF-D1205	0.22μフィルター ピオネクター2個 60滴	
		TF-D1501	0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴	
		TF-D1508	0.22μフィルター 三方活栓3個 60滴	
		TF-D1513	0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴	
		TF-D1603	0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴	
		TF-D3807	0.22μフィルター 三方活栓4個 60滴	
		TF-D4001B	0.22μフィルター インターリンク5個 60滴	
	TF-D4802	0.22μフィルター ピオネクター4個 60滴		
	TF-H3602	0.22μフィルター ピオネクター3個 60滴		
	TF-K1801	0.22μフィルター ピオネクター3個 60滴		
	TFT-B0301	0.22μフィルター Y管1個 60滴		
	TFT-DD3601	0.22μフィルター ピオネクター3個 ドシフロ-1個 60滴		
	TFT-DD3602	0.22μフィルター ピオネクター3個 ドシフロ-1個 60滴		
	TFT-D1201	0.22μフィルター インターリンク2個 60滴		
	TFT-D1202	0.22μフィルター ピオネクター 2個 60滴		
	TIB-2C1101	0.22μフィルター 三方活栓1個 Y管1個 20滴		
	TIB-2C1505B	0.22μフィルター ピオネクタータイプ 20滴		
	TIB-2C1505I	0.22μフィルター インターリンクタイプ 20滴		
	TIB-D1104	0.22μフィルター 三方活栓1個 Y管1個 60滴		
	TIB-D1501B	0.22μフィルター ピオネクタータイプ 60滴		
	TIB-D1501I	0.22μフィルター インターリンクタイプ 60滴		
	TFB-2C1505	0.22μフィルター 三方活栓2個 20滴		
	TFB-2C1505B	0.22μフィルター ピオネクター2個 20滴		
	TFB-2C1505I	0.22μフィルター インターリンク2個 20滴		
	TFB-D1501	0.22μフィルター 三方活栓2個 60滴		
	TFB-D1501B	0.22μフィルター ピオネクター2個 60滴		
	TFB-D1501I	0.22μフィルター インターリンク2個 60滴		
	TE0-D1501	0.2μ エンドトキシフィルター成人用 三方活栓2個 60	PVC(可塑剤: TOTM)	
	TE0-D1502	0.2μ エンドトキシフィルター成人用 三方活栓2個 60		
	TE0-D4903	0.2μ エンドトキシフィルター成人用 ピオネクター4個		
	TE0B-D1501	0.2μ エンドトキシフィルター成人用 三方活栓2個 60		
	TE0B-D1501B	0.2μ エンドトキシフィルター成人用 ピオネクタータイプ		
	TE0B-D1501I	0.2μ エンドトキシフィルター成人用 インターリンクタイプ 60滴		
	TE1B-D1501	0.2μ エンドトキシフィルター小児用 三方活栓2個 60		
	TE1B-D1501B	0.2μ エンドトキシフィルター小児用 ピオネクタータイプ		
	TE1B-D1501I	0.2μ エンドトキシフィルター小児用 インターリンクタイプ 60滴		
	TE2B-D1501	0.2μ エンドトキシフィルター未熟児用 三方活栓2個		
	TE2B-D1501B	0.2μ エンドトキシフィルター未熟児用 ピオネクタータイプ 60滴		
	TE2B-D1501I	0.2μ エンドトキシフィルター未熟児用 インターリンクタイプ 60滴		
	輸液セット	T-2C0402	三方活栓1個 20滴	
		T-2C1203	ピオネクター2個 20滴	
		TT-2C1401	ピオネクター2個 20滴	
		T-D0101DF	ドシフロ-1個 60滴	
		T-D1303	ピオネクター4個 60滴	
	TT-D1401	ピオネクター2個 60滴		

輸液セット	TIS2-F1	0.22 μ 20滴 1mL フラッシュボール付			
	TIS-F3P	0.22 μ 60滴 1mL Y字管付			
	TIS-F4P	0.22 μ 60滴 1mL 三方活栓R型2個付			
	TIS2-F6H	0.22 μ 20滴 1mL 三方活栓R型1個付 Y字管付 輸液ポンプ専用 自然滴下で使用可能			
	セフィオフロー輸液セット	SIS2-02-RFR	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付		
		SIS-02-RFRP	0.22 μ 60滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付		
		SIS2-02-RF2R	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型1個 + 二連付		
		SIS-02-RF2RP	0.22 μ 60滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型1個 + 二連付		
		SIS2-52-RFR	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付		
		SIS-52-RFRP	0.22 μ 60滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付		
		SIS2-52-RF2R	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型1個 + 二連付		
		SIS-52-RF2RP	0.22 μ 60滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型1個 + 二連付		
		SIS2-52-RFR-10	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付		
		SIS-52-RFRP-10	0.22 μ 60滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付		
		SIS2-52-LFL	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓L型2個付		
		SIS-52-LFLP	0.22 μ 60滴 1mL 閉鎖型三方活栓L型2個付		
		SIS2-02-RFR-H	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付 輸液ポンプ専用		
		SIS2-02-RFR-EH	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付 輸液ポンプ TOP-7100専用		
		SIS2-52-RFR-H	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付 輸液ポンプ専用		
		SIS2-52-RFR-EH	0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付 輸液ポンプ TOP-7100専用		
SIS2-52-RFR-H-NP		0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓R型2個付 輸液ポンプ専用			
SIS2-52-LFL-H-NP		0.22 μ 20滴 1mL 閉鎖型三方活栓L型2個付 輸液ポンプ専用			
ニプロ輸液セット	IPN-201E00	60滴 上部チューブ付きプラスチックピン針 ロック			
	IPN-202E00	60滴 上部チューブ付きプラスチックピン針 ラバーバルブ タコ管			
	IPN-202H00	60滴 上部チューブ付きプラスチックピン針 ラバーバルブ タコ管			
	IPN-601E00	60滴 2Wayプラスチックピン針 ロック			
	ニプロフィルターセット	FG-20BY	60滴 フィルター下 Y字管1個		
		FG-20ZY ST-B	20滴 フィルター下 Y字管1個 ポンプチューブ		
		FG-20BYC	60滴 フィルター下 クレープ型Y字管1個		
		FI-02ZYEN	20滴 フィルター下 Y字管1個 フード針付き		
		FI-02BYEN	60滴 フィルター下 Y字管1個 フード針付き		
		FI-02ZYFN	20滴 フィルター下 Y字管2個 フード針付き		
		FI-02BYFN	60滴 フィルター下 Y字管2個 フード針付き		
		FI-02ZYGN	20滴 フィルター上下 Y字管各1個 フード針付き		
		FI-02BYGN	60滴 フィルター上下 Y字管各1個 フード針付き		
		FI-02ZYHN	20滴 フィルター上Y字管1個、下2個 フード針付き		
		FI-02BYHN	60滴 フィルター上Y字管1個、下2個 フード針付き		
		FI-02ZYEL	20滴 フィルター下Y字管1個		
		FI-02BYEL	20滴 フィルター下Y字管1個		
		FI-02ZYGL	20滴 フィルター上下 Y字管各1個		
		FI-02BYGL	60滴 フィルター上下 Y字管各1個		
		FIB-02ZYGN	20滴 フィルター上下 Y字管各1個 フード針付き		
FIB-02BYGN	60滴 フィルター上下 Y字管各1個 フード針付き				
FIB-02ZYHN	20滴 フィルター上Y字管1個、下2個 フード針付き				
FIB-02BYHN	60滴 フィルター上Y字管1個、下2個 フード針付き				
FIB-02ZYGL	20滴 フィルター上下 Y字管各1個				
FIB-02BYGL	60滴 フィルター上下 Y字管各1個				
日本シャーウッド	セイフアクセス輸液セット	188PC60-6C 188PC60-99 18BPC60-7C	Tポート 2個 60滴 Tポート 3個 60滴 Tポート 2個 60滴	PVC(可塑剤:TOTM)	
	バクスター株式会社	インターリンクI.V.アクセスシステム	A2C9931	20滴	DEHPフリーチューブ
			A2C9950	20滴、1Yサイト	
A2C9951			20滴、2Yサイト		
A2C9952			20滴、2Yサイトフィルター付き		
A2C9954			60滴、1Yサイト		
A2C9955			60滴、2Yサイト		
A2C9956		60滴、2Yサイトフィルター付き			
輸液セット(クリアリンク)		CY22001D	20滴、2Yサイト		
		CY1F2001D	20滴、2Yサイトフィルター付き		
		CY26001D	60滴、2Yサイト		

ビー・ブラウン エースクラブ 株式会社	ビー・ブラウン プロ セット	FCK-EX15TAXPB	タキソール用セット(15滴/mL) PVCフリー 三方活栓(緑・3/8"・360°)付 0.2μmエンドキシン除去能フィルター付 ルアーロック式	チューブ材質:PP、 PB
		FCK-SX15TAXS	タキソール用セット(15滴/mL) PVCフリー 三方活栓(緑・3/8"・360°)付 二方活栓(青)/0.2μmフィルター付 ルアースリップ式	チューブ材質:PP
	イントラフィックス セーフセット	4063002	PVCフリー 180cm	チューブ材質:PU

## 2) エクステンションチューブ

メーカー名	商品名	製品番号	規格	チューブ材質
株式会社ジェ イ・エム・エス	JMS延長チューブ	JV-ETP1050FL	ETP1 500mm フリ-口ツク	PB
		JV-ETP1100FL	ETP1 1000mm フリ-口ツク	
		JV-ETP2050FL	ETP2 500mm フリ-口ツク	
		JV-ETP2100FL	ETP2 1000mm フリ-口ツク	
		JV-ETP1050L	ETP1 500mm 口ツク	
		JV-ETP1100L	ETP1 1000mm 口ツク	
		JV-ETP2050L	ETP2 500mm 口ツク	
		JV-ETP2100L	ETP2 1000mm 口ツク	
		JV-3SP4050FL	ETP1 500mm フリ-口ツク SC×1	
		JV-3SP4100FL	ETP1 1000mm フリ-口ツク SC×1	
		JV-3SP2050FL	ETP2 500mm フリ-口ツク SC×1	
		JV-3SP2100FL	ETP2 1000mm フリ-口ツク SC×1	
		JV-PB1050PC	PVCフリー PB1 500mm PN口ツク	
		JV-PB1100PC	PVCフリー PB1 1000mm PN口ツク	
		JV-PB2050PC	PVCフリー PB2 500mm PN口ツク	
		JV-PB2100PC	PVCフリー PB2 1000mm PN口ツク	
		JV-PPG110FC	PVCフリー PNフラグ PB1 100mm	
		JV-PPG130FC	PVCフリー PNフラグ PB1 300mm	
		JV-PPG210FC	PVCフリー PNフラグ PB2 100mm	
		JV-PPG230FC	PVCフリー PNフラグ PB2 300mm	
	JV-PPG210FL	PVCフリー PNフラグ PB2 100mm		
	JV-PPG220FL	PVCフリー PNフラグ PB2 200mm		
	JMSエクステンシ ョンチューブ	JV-EN150L	ニトロ口用 1500mm 口ツク	PE
		JV-EN100L	ニトロ口用 1000mm 口ツク	
		JV-EN100	ニトロ口用 1000mm アダプタ	
		JV-EN050L	ニトロ口用 500mm 口ツク	
		JV-EN050	ニトロ口用 500mm アダプタ	
JMS延長チューブ	JR-PF04	IVフィルター PVCフリー	PB	
輸液フィルターセッ ト	JR-PF05	PVCフリー NEO フリ-口ツク		
	JR-PF05L	PVCフリー NEO フリ-口ツク ロングタイプ		
	JR-PF06	PVCフリー ELD フリ-口ツク		
川澄化学工業 株式会社	サフティキット	APP-015L	ID1.5mm, OD3.0mm, 15cm, オス-メス	ポリエチレン
		APP-030L	ID1.5mm, OD3.0mm, 30cm, オス-メス	
		APP-060L	ID1.5mm, OD3.0mm, 60cm, オス-メス	
		APP-090L	ID1.5mm, OD3.0mm, 90cm, オス-メス	
		APP-120L	ID1.5mm, OD3.0mm, 120cm, オス-メス	
		APP-150L	ID1.5mm, OD3.0mm, 150cm, オス-メス	
		APP-180L	ID1.5mm, OD3.0mm, 180cm, オス-メス	
		APP-210L	ID1.5mm, OD3.0mm, 210cm, オス-メス	
		APP-015M	ID1.5mm, OD3.0mm, 15cm, オス-オス	
		APP-030M	ID1.5mm, OD3.0mm, 30cm, オス-オス	
		APP-060M	ID1.5mm, OD3.0mm, 60cm, オス-オス	
		APP-090M	ID1.5mm, OD3.0mm, 90cm, オス-オス	
		APP-120M	ID1.5mm, OD3.0mm, 120cm, オス-オス	
		APP-150M	ID1.5mm, OD3.0mm, 150cm, オス-オス	
		APP-180M	ID1.5mm, OD3.0mm, 180cm, オス-オス	
		APP-210M	ID1.5mm, OD3.0mm, 210cm, オス-オス	
		APP-015S	ID1.0mm, OD2.0mm, 15cm, オス-メス	
		APP-030S	ID1.0mm, OD2.0mm, 30cm, オス-メス	
		APP-060S	ID1.0mm, OD2.0mm, 60cm, オス-メス	
		APP-090S	ID1.0mm, OD2.0mm, 90cm, オス-メス	
		APP-120S	ID1.0mm, OD2.0mm, 120cm, オス-メス	
		APP-150S	ID1.0mm, OD2.0mm, 150cm, オス-メス	
		APP-180S	ID1.0mm, OD2.0mm, 180cm, オス-メス	
		APP-210S	ID1.0mm, OD2.0mm, 210cm, オス-メス	
		APP-015SM	ID1.0mm, OD2.0mm, 15cm, オス-オス	
		APP-030SM	ID1.0mm, OD2.0mm, 30cm, オス-オス	
		APP-060SM	ID1.0mm, OD2.0mm, 60cm, オス-オス	

		APP-090SM	ID1.0mm、OD2.0mm、90cm、オス-オス		
		APP-120SM	ID1.0mm、OD2.0mm、120cm、オス-オス		
		APP-150SM	ID1.0mm、OD2.0mm、150cm、オス-オス		
		APP-180SM	ID1.0mm、OD2.0mm、180cm、オス-オス		
		APP-210SM	ID1.0mm、OD2.0mm、210cm、オス-オス		
テルモ株式会社	シュアプラグ延長チューブ	SP-ET100L0SA	チューブ内径2.1mm、内容量3.5ml、100cm、シュアプラグ×1、先端ロック	PB	
		SP-ET100L0SB	チューブ内径1.1mm、内容量1.1ml、105cm、シュアプラグ×1、先端ロック		
		SP-ET103L0SA	チューブ内径2.1mm、内容量0.4ml、10cm、シュアプラグ×1、先端ロック		
		SP-ET103U0S	チューブ内径2.1mm、内容量0.4ml、10cm、シュアプラグ×1、先端スリップ		
		SP-ET113L0SA	チューブ内径2.1mm、内容量0.7ml、20cm、シュアプラグ×1、先端ロック		
		SP-ET113U0S	チューブ内径2.1mm、内容量0.7ml、20cm、シュアプラグ×1、先端スリップ		
		SP-ET150L0SA	チューブ内径2.1mm、内容量1.8ml、50cm、シュアプラグ×1、先端ロック		
		SP-ET150U0S	チューブ内径2.1mm、内容量1.8ml、50cm、シュアプラグ×1、先端スリップ		
		SP-ET105L1SA	チューブ内径2.1mm、内容量0.9ml、20cm、シュアプラグ×2、先端ロック		
		SP-ET105U1SA	チューブ内径2.1mm、内容量0.9ml、20cm、シュアプラグ×2、先端スリップ		
		SP-ET129L1SA	チューブ内径2.1mm、内容量1.2ml、30cm、シュアプラグ×2、先端ロック		
		SP-ET129U1SA	チューブ内径2.1mm、内容量1.2ml、30cm、シュアプラグ×2、先端スリップ		
		SP-ET150L1SA	チューブ内径2.1mm、内容量1.9ml、50cm、シュアプラグ×2、先端ロック		
		SP-ET150U1SA	チューブ内径2.1mm、内容量1.9ml、50cm、シュアプラグ×2、先端スリップ		
		SP-ET260L2SA	チューブ内径2.1mm、内容量2.5ml、60cm、シュアプラグ×3、先端ロック		
		SP-ET260U2SA	チューブ内径2.1mm、内容量2.5ml、60cm、シュアプラグ×3、先端スリップ		
		SP-ET220L2A	チューブ内径2.1mm、内容量1.5ml、30cm、シュアプラグ×2、先端ロック		
		SP-ET230L3A	チューブ内径2.1mm、内容量2.2ml、40cm、シュアプラグ×3、先端ロック		
		SP-ET150L1A	チューブ内径2.1mm、内容量1.8ml、50cm、シュアプラグ×1、先端ロック		
		SP-ET150U1A	チューブ内径2.1mm、内容量1.8ml、50cm、シュアプラグ×1、先端スリップ		
	SP-ET113M0SA	チューブ内径2.1mm、内容量0.8ml、20cm、シュアプラグ×1、先端スライドロック			
	SP-ET150M0SA	チューブ内径2.1mm、内容量1.9ml、50cm、シュアプラグ×1、先端スライドロック			
	SP-ET150M1SA	チューブ内径2.1mm、内容量2.0ml、50cm、シュアプラグ×2、先端スライドロック			
		シュアプラグ三方活栓	SP-WR3150L		チューブ内径3.1ml、内容量3.8ml、50cm、シュアプラグ三方活栓×1、先端ロック
			SP-WR2150L		チューブ内径2.1ml、内容量1.7ml、50cm、シュアプラグ三方活栓×1、先端ロック
			SP-WR1150L		チューブ内径1.1ml、内容量0.5ml、50cm、シュアプラグ三方活栓×1、先端ロック
			SP-WR3150U		チューブ内径3.1ml、内容量3.8ml、50cm、シュアプラグ三方活栓×1、先端スリップ
			SP-WR2150U		チューブ内径2.1ml、内容量1.7ml、50cm、シュアプラグ三方活栓×1、先端スリップ
			SP-WR1150U		チューブ内径1.1ml、内容量0.5ml、50cm、シュアプラグ三方活栓×1、先端スリップ
			SP-3WR2150L		チューブ内径2.1ml、内容量1.7ml、50cm、シュアプラグ三連活栓×1、先端ロック
			SP-WR1150L		チューブ内径1.1ml、内容量0.5ml、50cm、シュアプラグ三連活栓×1、先端ロック
		サフィード延長チューブ	SF-ET0535L		チューブ内径1.1ml、内容量0.5ml、50cm、先端ロック
			SF-ET1735L		チューブ内径2.1ml、内容量1.7ml、50cm、先端ロック
	SF-ET0530L		チューブ内径0.8ml、内容量0.5ml、100cm、先端ロック		
	SF-ET1030L		チューブ内径1.1ml、内容量1.0ml、100cm、先端ロック		
		EX-33	内径2.2mm 長さ25cm ルアーロック式		
		EX-53	内径2.2mm 長さ50cm ルアーロック式		
		EX-83	内径2.2mm 長さ80cm ルアーロック式		

東レ・メディカル	エクステンションチューブ(ルアーロック付)	EX-93	内径2.2mm 長さ100cm ルアーロック式	PVC(TOTM)			
		EX-11	内径1.0mm 長さ120cm ルアーロック式				
		EX-13	内径2.2mm 長さ120cm ルアーロック式				
		SC-83	内径2.2mm 長さ50cm ロータリー三方活栓式				
		K-50A	内径2.7mm 長さ51cm				
		K-50LA	内径2.7mm 長さ84cm				
輸液セット	BN-1A-8	ピオネクター付延長チューブ ルアーロック式					
	BN-2A-6	ピオネクター付延長チューブ					
トップ	セフィオフローエクステンションチューブ	SFRX2-FLS75	0.22μ 閉鎖型三方活栓R型1個付	PVC(可塑剤:TOTM)			
		SFLX2-FLS75	0.22μ 閉鎖型三方活栓L型1個付				
		SLX1-FL50NP	閉鎖型三方活栓L型1個付	PB			
		SLX2-FL50NP	閉鎖型三方活栓L型1個付				
		SRX1-FL50NP	閉鎖型三方活栓R型1個付				
		SRX2-FL50NP	閉鎖型三方活栓R型1個付				
ニプロ株式会社	ニプロエクステンションチューブ	EX00-10MRL	内径0.4mm 長さ10cm ロック 三方活栓	PVC(可塑剤:TOTM)			
		EX1-50ARL	内径1.1mm 長さ50cm スリップ 三方活栓				
		EX1-50MH	内径1.1mm 長さ50cm ロック				
		EX1-50AH	内径1.1mm 長さ50cm スリップ				
		EX1-100AH	内径1.1mm 長さ100cm スリップ				
		EX1-100MH	内径1.1mm 長さ100cm ロック				
		EX2-25MH	内径1.5mm 長さ25cm ロック				
		EX2-25MHY	内径1.5mm 長さ25cm ロック Y字管				
		EX2-25MTL	内径1.5mm 長さ25cm ロック 三方活栓				
		EX2-60MH	内径1.5mm 長さ60cm ロック				
		EX2-60MHY	内径1.5mm 長さ60cm ロック Y字管				
		EX2-60MTL	内径1.5mm 長さ60cm ロック 三方活栓				
		EX2-100MH	内径1.5mm 長さ100cm				
		EX3-50MRCL	内径2.28mm 長さ50cm ロック 三方活栓				
		EX3-50MRL	内径2.28mm 長さ50cm ロック 三方活栓				
		EX3-50AH	内径2.28mm 長さ50cm スリップ				
		EX3-50ARRL	内径2.28mm 長さ50cm スリップ 三方活栓2個				
		EX3-50ARL	内径2.28mm 長さ50cm スリップ 三方活栓				
		EX3-50MH	内径2.28mm 長さ50cm ロック				
		EX3-50MRRL	内径2.28mm 長さ50cm ロック 三方活栓2個				
		EX3-100AH	内径2.28mm 長さ100cm スリップ				
		EX3-100MH	内径2.28mm 長さ100cm ロック				
		EX5-15AC 2リ	内径2.9mm 長さ15cm スリップ 2本入り				
		EX5-45AC	内径2.9mm 長さ45cm スリップ				
		EX5-60AC	内径2.9mm 長さ60cm スリップ				
		EX5-15AC 1リ	内径2.9mm 長さ15cm スリップ				
		EX5-30AC	内径2.9mm 長さ30cm スリップ				
		EX5-100AC	内径2.9mm 長さ100cm スリップ				
		EX5-15AT	内径2.9mm 長さ15cm スリップ 三方活栓				
		EX5-45AT	内径2.9mm 長さ45cm スリップ 三方活栓				
		EX5-60AT	内径2.9mm 長さ60cm スリップ 三方活栓				
		EX5-45MT	内径2.9mm 長さ45cm ロック 三方活栓				
		EX5-60MT	内径2.9mm 長さ60cm ロック 三方活栓				
		EX1-50ARCL	内径1.1cm 長さ50cm スリップ 三方活栓				
		EX3-50ARCL	内径2.28mm 長さ50cm スリップ 三方活栓				
		EX2-100MH	内径1.5mm 長さ100cm スパイラル				
		PB-EX3-60FLH	内径2.28mm 長さ60cm ロック		PB		
		PB-EX3-100FLH	内径2.28mm 長さ100cm ロック				
		PB-EX2-60MH	内径1.5mm 長さ60cm ロック				
		PB-EX2-100MH	内径1.5mm 長さ100cm ロック				
		ニプロアイセット	ニプロアイセット		IIS-IT30N	長さ30cm フード針付き	PVC(可塑剤:TOTM)
					IIS-ITS30N	長さ30cm フード針付き 細径	
					IIS-IT30YN	長さ30cm フード針付き Y字管	
					IIS-ITS30YN	長さ30cm フード針付き Y字管 細径	
					IIS-IT153PN	長さ30cm 三連混注管 フード針付き	
					IIS-IT153PL	長さ30cm 三連混注管	PB
IIB-IT30N	長さ30cm フード針付き						
IIB-ITS30N	長さ30cm フード針付き 細径						
IIB-IT30YN	長さ30cm フード針付き Y字管						
IIB-ITS30YN	長さ30cm フード針付き Y字管 細径						
IIB-IT153PN	長さ30cm 三連混注管 フード針付き						
IIB-IT153PL	長さ30cm 三連混注管						
日本シャーウッド	セイフアクセス輸液セット	18B0-E100	閉鎖式エクステンションチューブ	PB			
		18B0-E150	閉鎖式エクステンションチューブ				
		18B0-E200	閉鎖式エクステンションチューブ				
		18B1AT2E50	閉鎖式エクステンションチューブ				
		18B1-T2E50	閉鎖式エクステンションチューブ				
		18BX-IL-1	閉鎖式エクステンションチューブ				
		18BX-IL-2	閉鎖式エクステンションチューブ				
		18BX-IL-3	閉鎖式エクステンションチューブ				

		18BX-IL-92	閉鎖式エクステンションチューブ	
		18BX-IL-93	閉鎖式エクステンションチューブ	
		18BX-IL-94	閉鎖式エクステンションチューブ	
バクスター株式会社	インターリンクI.V. アクセスシステム	A2C6606	2Yサイト 5.4cm	DEHPフリーチューブ
		A2C6631	2Yサイト 11.4cm	
		A2C6603	2Yサイト 逆流防止弁付き	
		A2C6671	1Yサイト フィルター付き	
		CY2E01D	2Yサイト	
	輸液セット(クリアリンク)	CY3E01D	3Yサイト	
ビー・ブラウン エースクラップ 株式会社	T型ポート付延長 チューブ	471950	ET-04T ニードルインジェクションタイプ 全長:12.1cm、充填量:0.25mL 先端:スリップ式	PVC(可塑剤: TOTM)
		471954	ET-04TS ニードルインジェクションタイプ 全長:12.1cm 充填量:0.25mL 先端:回転ロック式	
		471987	SET-04TSL シリンジインジェクションタイプ・ロック式 全長:12.7cm 充填量:0.47mL 先端:回転ロック式	

### 3) 中心静脈用カテーテル

メーカー名	商品名	製品番号	規格	チューブ材質
VYGON	リーダーキャス	LS-1266-15	17G/シングル・セルジンガー	PU
		LS-1268-15	17G/シングル・セルジンガー	
		LS-1268-17	16G/シングル・セルジンガー	
	マルチキャス	MCW-1203-20	6Fr/ダブル・セルジンガー	
		MCW-1203-24	7Fr/ダブル・セルジンガー	
		MCW-1203-123	4.5Fr/ダブル・セルジンガー	
		MCW-1203-27	8Fr/ダブル・セルジンガー	
		MCT-1233-063	4.5Fr/トリプル・セルジンガー	
		MCT-1231-123	4.5Fr/トリプル・セルジンガー	
		MCT-1209-25	8Fr/トリプル・セルジンガー	
	プレミキャス	MCT-1207-25	8Fr/トリプル・セルジンガー	
		PC-1261-203	1Fr/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー	
		PC-1252-30	2Fr/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー	
株式会社ジェイ・エム・エス	セカロンセルディ	PC-1254-30	4Fr/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー	
		681008	20cm Jガイドマーカ付	
		681009	42cm Jガイドマーカ付	
川澄化学工業株式会社	カワスミ血管留置カテーテルセット	TC-1430SUI	シングルルーメン、カテーテルサイズ:14G 長さ30cm	PU
		TC-1470SUI	シングルルーメン、カテーテルサイズ:14G 長さ70cm	
		TC-1630SUI	シングルルーメン、カテーテルサイズ:16G 長さ30cm	
		TC-1670SUI	シングルルーメン、カテーテルサイズ:16G 長さ70cm	
		TC-1830SUI	シングルルーメン、カテーテルサイズ:18G 長さ30cm	
		TC-1870SUI	シングルルーメン、カテーテルサイズ:18G 長さ70cm	
		TC-1430DUI	ダブルルーメン、カテーテルサイズ:14G 長さ30cm	
		TC-1470DUI	ダブルルーメン、カテーテルサイズ:14G 長さ70cm	
		TC-1630DUI	ダブルルーメン、カテーテルサイズ:16G 長さ30cm	
		TC-1670DUI	ダブルルーメン、カテーテルサイズ:16G 長さ70cm	
		TC-1830DUI	ダブルルーメン、カテーテルサイズ:18G 長さ30cm	
		TC-1870DUI	ダブルルーメン、カテーテルサイズ:18G 長さ70cm	
テルモ株式会社	CVレガフォースSX	LG-SX122W	セルジンガー用、ダブルルーメンタイプ カテーテル12G(2.5mm)、カテーテル長20cm、セミキットタイプ	
		LG-SX122T	セルジンガー用、トリプルルーメンタイプ カテーテル12G(2.5mm)、カテーテル長20cm、セミキットタイプ	
		LG-SX126W	セルジンガー用、ダブルルーメンタイプ カテーテル12G(2.5mm)、カテーテル長60cm、セミキットタイプ	
		LG-SX151W	セルジンガー用、ダブルルーメンタイプ カテーテル15G(1.8mm)、カテーテル長13cm、セミキットタイプ	
		LG-SX151T	セルジンガー用、トリプルルーメンタイプ カテーテル15G(1.8mm)、カテーテル長13cm、セミキットタイプ	
		LG-SX122WK	セルジンガー用、ダブルルーメンタイプ カテーテル12G(2.5mm)、カテーテル長20cm、フルキットタイプ	
		LG-SX122TK	セルジンガー用、トリプルルーメンタイプ カテーテル12G(2.5mm)、カテーテル長20cm、フルキットタイプ	
		LG-SX126WK	セルジンガー用、ダブルルーメンタイプ カテーテル12G(2.5mm)、カテーテル長60cm、フルキットタイプ	
		LG-SX151WK	セルジンガー用、ダブルルーメンタイプ カテーテル15G(1.8mm)、カテーテル長13cm、フルキットタイプ	
		LG-SX151TK	セルジンガー用、トリプルルーメンタイプ カテーテル15G(1.8mm)、カテーテル長13cm、フルキットタイプ	
		LG-DX143SS	ダイレクトバンクチャー用、ストレートタイプ、シングルルーメンタイプ、カテーテル14G(2.00mm)、カテーテル長30cm	
		LG-DX143WS	ダイレクトバンクチャー用、ストレートタイプ、ダブルルーメンタイプ、カテーテル14G(2.00mm)、カテーテル長30cm	



ニプロ株式会社	ニプロバイオラインカテーテルキット	NBKP-14-70	14G/シングル・ダイレクトバンクチャー	PVC-nonDEHP	
		NBKP-16-30	16G/シングル・ダイレクトバンクチャー		
		NBKP-16-70	16G/シングル・ダイレクトバンクチャー		
		NBKP-18-30	18G/シングル・ダイレクトバンクチャー		
		NBKP-18-70	18G/シングル・ダイレクトバンクチャー		
		NBWP-14-30	14G/ダブル・ダイレクトバンクチャー		
	NBWP-16-30	16G/ダブル・ダイレクトバンクチャー			
	NBWP-18-30	18G/ダブル・ダイレクトバンクチャー			
	ニプロシリコンカテーテルキット	IVH-16S	16G/シングル・ダイレクトバンクチャー	シリコン	
		IVH-18S	18G/シングル・ダイレクトバンクチャー		
		IVHS-16S	16G/シングル・ダイレクトバンクチャー		
		IVHS-18S	18G/シングル・ダイレクトバンクチャー		
	ニプロ株式会社	インターフレックスCVカテーテル	CVP-1620-SN	16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー	PU
			CVP-1630-SN	16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー	
			CVP-1650-SN	16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー	
			CVP-1670-SN	16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー	
			CVP-1820-SN	18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー	
			CVP-1830-SN	18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー	
CVP-1850-SN			18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1870-SN			18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1420-S			14G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1430-S			14G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1450-S			14G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1470-S			14G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1620-S			16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1630-S			16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1650-S			16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1670-S			16G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1820-S			18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1830-S			18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1850-S			18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1870-S			18G/抗血栓性・シングル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1430-W			14G/抗血栓性・ダブル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1470-W			14G/抗血栓性・ダブル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1630-W			16G/抗血栓性・ダブル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1670-W			16G/抗血栓性・ダブル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1830-W			18G/抗血栓性・ダブル・ダイレクトバンクチャー		
CVP-1870-W			18G/抗血栓性・ダブル・ダイレクトバンクチャー		
CVSE-1430-S			14G/抗血栓性・シングル・セルジジガー		
CVSE-1450-S			14G/抗血栓性・シングル・セルジジガー		
CVSE-1630-S			16G/抗血栓性・シングル・セルジジガー		
CVSE-1650-S			16G/抗血栓性・シングル・セルジジガー		
CVSE-1830-S			18G/抗血栓性・シングル・セルジジガー		
CVSE-1850-S			18G/抗血栓性・シングル・セルジジガー		
ニプロ株式会社	ニプロPNカテーテルキット	PNS-2515	25G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー	PU	
		PNS-2520	25G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2530	25G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2540	25G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2615	26G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2620	26G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2625	26G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2908	29G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2915	29G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2920	29G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNS-2925	29G/新生児・シングル・ダイレクトバンクチャー		
		PNW-2520	25G/新生児・ダブル・ダイレクトバンクチャー		
日本シャーウッド株式会社	CVカテーテルキット	1716-12-P	16G×30cm	PU(PUR)	
	CVカテーテルキット Type	1216-12PA,1216-12-A	16G×30cm		
	EXCVカテーテルキット	1316-12G,1312-8WG	16G×30cm, 12G×20cm		
	CVカテーテルセルジジガーキット	1716-12-G	16G×30cm		
	マイクロニートルセルジジガーキット	1912 8WGE	12G×20cm		
	ジュアステイCVカテーテルキット	1716 12SS	16G×30cm		
	メティカットLCV-UK	1116-12PE	16G×30cm		
	PIカテーテルキット	1920-9-P	20G×23cm		
ニプロ株式会社	アンピリカルヘッセルカテーテル	1603-35	3.5Fr×38cm	PU	
		V100-2706HF	ダブルルーメン7Fr×15cmHF		
		V100-2708	ダブルルーメン7Fr×20cm		
		V100-2708HF	ダブルルーメン7Fr×20cmHF		
		V100-2712HF	ダブルルーメン7Fr×30cmHF		
		V100-2720	ダブルルーメン7Fr×50cm		

ビー・ブラウン エースクラップ 株式会社	アキュガイド	V100-2724	ダブルルーメン7Fr×60cm	カテーテル材質： PU
		V100-3708	トリプルルーメン7Fr×20cm	
		V100-3712	トリプルルーメン7Fr×30cm	
		V100-3724	トリプルルーメン7Fr×60cm	
		V1408	シングルルーメン14G×20cm	
		V1608	シングルルーメン16G×20cm	
		V1612	シングルルーメン16G×30cm	
		V1808	シングルルーメン18G×20cm	
		V2706HF	ダブルルーメン7Fr×15cmHF	
		V2708	ダブルルーメン7Fr×20cm	
		V2708HF	ダブルルーメン7Fr×20cmHF	
		V2712	ダブルルーメン7Fr×30cm	
		V2712HF	ダブルルーメン7Fr×30cmHF	
		V2720	ダブルルーメン7Fr×50cm	
		V2724	ダブルルーメン7Fr×60cm	
		V2724HF	ダブルルーメン7Fr×60cmHF	
		V3706	トリプルルーメン7Fr×15cm	
		V3708	トリプルルーメン7Fr×20cm	
		V3712	トリプルルーメン7Fr×30cm	
		V3724	トリプルルーメン7Fr×60cm	
サートフィックス	4160215	シングルルーメン 18GX20cm	シリコン	
	4160266	シングルルーメン 16GX20cm		
	4160290	シングルルーメン 16GX30cm		
	4160320	シングルルーメン 14GX20cm		
	4161319	ダブルルーメン 7F×30cm		
	4162200	ダブルルーメン 7F×20cm		
	4162307	ダブルルーメン 7F×30cm		
	4163206	トリプルルーメン 7F×20cm		
	4163214	トリプルルーメン 7F×20cm		
	4163303	トリプルルーメン 7F×30cm		
	4163311	トリプルルーメン 7F×30cm		
	4164156	ダブルルーメン 7F×15cm		
	4168534	ハイフローダブルルーメン 7F×20cm		
	メディコン	プロビアクカテー テルキット		60052
60054			カフ付き 6.6Fr シングル	
プロビアクカテー テルキット(カテー テル単体)		60004	カフ付き 2.7Fr シングル	
		60006	カフ付き 4.2Fr シングル	
		60010	カフ付き 6.6Fr シングル	
		60012	カフ付き 6.6Fr シングル	
ヒックマンカテー テルキット		60056	カフ付き 9.6Fr シングル	
		60057	カフ付き 7Fr デュアル	
		60058	カフ付き 9Fr デュアル	
		60060	カフ付き 9Fr デュアル	
		60062	カフ付き 12Fr デュアル	
		60063	カフ付き 10Fr デュアル	
		60065	カフ付き 12.5Fr トリプル	
60656		カフ付き 10Fr トリプル		
ヒックマンカテー テルキット(カテー テル単体)		60016	カフ付き 9.6Fr シングル	
		60031	カフ付き 7Fr デュアル	
		60032	カフ付き 9Fr デュアル	
		60033	カフ付き 9Fr デュアル	
		60034	カフ付き 10Fr デュアル	
グローションカテー テル		7715305	PICC(末梢留置型) 3Fr シングル	シリコン:3wayバ ルブ機構付き
	6715405	PICC(末梢留置型) 4Fr シングル		
	7725505	PICC(末梢留置型) 5Fr デュアル		
グローションカテー テルNXT	7617405	PICC(末梢留置型) 4Fr シングル		
	7655405	PICC(末梢留置型) 4Fr シングル		
	7927505	PICC(末梢留置型) 5Fr デュアル		
	7957505	PICC(末梢留置型) 5Fr デュアル		

#### 4) 皮下埋込型カテーテルアクセス

メーカー名	商品名	製品番号	規格	チューブ材質
		21-2860-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 22G×16mm	
		21-2861-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 22G×19mm	
		21-2862-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 22G×25mm	
		21-2863-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 22G×32mm	
		21-2864-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 20G×16mm	

スミスメディカル・ジャパン株式会社	グリッパープラス	21-2865-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 20G x 19mm	PVC (可塑剤: TOTM)
		21-2866-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 20G x 25mm	
		21-2867-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 20G x 32mm	
		21-2868-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 19G x 19mm	
		21-2869-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 19G x 25mm	
		21-2870-24	(Yサイト及び針刺し防止機構付き) 19G x 32mm	
		21-2770-24	(針刺し防止機構付き) 22G x 16mm	
		21-2766-24	(針刺し防止機構付き) 22G x 19mm	
		21-2760-24	(針刺し防止機構付き) 22G x 25mm	
		21-2761-24	(針刺し防止機構付き) 22G x 32mm	
		21-2769-24	(針刺し防止機構付き) 20G x 16mm	
		21-2767-24	(針刺し防止機構付き) 20G x 19mm	
		21-2762-24	(針刺し防止機構付き) 20G x 25mm	
		21-2763-24	(針刺し防止機構付き) 20G x 32mm	
		21-2768-24	(針刺し防止機構付き) 19G x 19mm	
		21-2764-24	(針刺し防止機構付き) 19G x 25mm	
		21-2765-24	(針刺し防止機構付き) 19G x 32mm	
		グリッパーニードル	21-2938-24	
	21-2939-24		(Yサイト付き) 22G x 19mm	
	21-2940-24		(Yサイト付き) 22G x 25mm	
	21-2941-24		(Yサイト付き) 22G x 32mm	
	21-2946-24		(Yサイト付き) 20G x 16mm	
	21-2947-24		(Yサイト付き) 20G x 19mm	
	21-2948-24		(Yサイト付き) 20G x 25mm	
	21-2949-24		(Yサイト付き) 20G x 32mm	
	21-2955-24		(Yサイト付き) 19G x 19mm	
	21-2956-24		(Yサイト付き) 19G x 25mm	
	21-2957-24		(Yサイト付き) 19G x 32mm	
21-2737-24	22G x 16mm			
21-2733-24	22G x 19mm			
21-2714-24	22G x 25mm			
21-2715-24	22G x 32mm			
東レ・メディカル	ウイングドシュアカン	4448375	ヒューパー針、12mm/22G	PU
		4448383	ヒューパー針、15mm/22G	
		4448391	ヒューパー針、20mm/22G	
		4448405	ヒューパー針、25mm/22G	
		4448529	ヒューパー針、15mm/22G、Yサイト付	
		4448537	ヒューパー針、20mm/22G、Yサイト付	
		4448583	ヒューパー針、15mm/24G	
ニプロ株式会社	カテテルアクセ	CAS-205	セブタム大 リブ付き	SUS、シリコーン
	カテテルアクセ	CAS-205P	セブタム大 樹脂タイプ リブ付き	
	カテテルアクセSP	CAS-215P	セブタム大 樹脂タイプ リブ無し	
	インフューザポート	CAS-215P S12	セバレートタイプ	PSU、シリコーン
		SMAP-06	ツーピースタイプ	
		SMAP-10	ツーピースタイプ	
		SMIP-06	ツーピースタイプ	
		SMIP-10	ツーピースタイプ	
		MAP-06	ツーピースタイプ	
		MAP-10	ツーピースタイプ	
MAP-15	ツーピースタイプ			
MIP-10	ツーピースタイプ			
バクスター株式会社	インターリンクI.V.アクセシステム	2N3706	Yサイト付き19ゲージ 3/4インチ	DEHPフリーチューブ
		2N3707	Yサイト付き20ゲージ 3/4インチ	
		2N3709	Yサイト付き22ゲージ 3/4インチ	
		2N3710	Yサイト付き19ゲージ 1インチ	
		2N3712	Yサイト付き20ゲージ 1インチ	
		2N3714	Yサイト付き22ゲージ 1インチ	
メディコン	MRIポート(グローションカテテルタイプ)	602833	静脈用:スタンダードプロファイル イントロデューサー付き	シリコン:8Frグローション3wayバルブ機構付き
	バードXポートisp(グローションカテテルタイプ)	7707540	静脈用:インターミディエートタイプ イントロデューサー付き	
	バードポートTi(グローションカテテルタイプ)	60615	静脈用:ロープロファイル イントロデューサー付き	
	バードスリムポート	60564	静脈用(上腕):イントロデューサー付き	
	バードXポートisp(クロノフレックスカテテルタイプ)	0607530	静脈用:インターミディエートタイプ イントロデューサー付き	
	バードXポート(5Frポリウレタンカテテル用単体)	60713	動脈用:ロープロファイル 単体	
MRIポート(5Frポリウレタンカテテル用単体)	60711	動注用:スタンダードプロファイルポート単体	-	

メディコン	MRIポート(6Frポリウレタンカテーテル用単体)	60712	動脈用:ロープロファイルポート単体		
	ハードポートTi	603006	腹腔用:チタンタイプ	シリコン:14.3Fr	
	ハードポート(ノンコアリングニードル)	60233	20G × 38mm		-
		60234	22G × 25mm		
		60235	22G × 38mm		
	ハードポート(ノンコアリングウイングニードル)	2205219	19G × 18mm		PVC
		2206219	19G × 25mm		
		60328	19G × 38mm		
		2205220	20G × 18mm		
		2206220	20G × 25mm		
		60331	22G × 12.5mm		
		2205222	22G × 18mm		
		2206222	22G × 25mm		
	MRIポート(ヒューバープラスノンコアリングニードル)	60334	25G × 18mm		
		60426	25G × 38mm		
		01-2005	20G × 13mm		
		01-2034	20G × 19mm		
		01-2001	20G × 25mm		
		01-2205	22G × 13mm		
	01-2234	22G × 19mm			
01-2201	22G × 25mm				

## 5) 留置針

メーカー名	商品名	製品番号	規格	チューブ材質
株式会社ジェイ・エム・エス	アンジオカットプラス	591836	24G 19mm	PU/PP
		591838	22G 25mm	
		591839	20G 48mm	
		591840	20G 32mm	
		591842	20G 25mm	
		591843	18G 48mm	
		591844	18G 30mm	
		591845	16G 45mm	
	ネオフロン	391350	24G 19mm	テフロン
	ベンフロン2	391451	22G 25mm	
391452		20G 32mm		
391453		18G 45mm		
391455	16G 45mm			
スミスメディカル・ジャパン(株)	ジェルコ I.V.カテーテル(ラジオペーク)	18310	14G × 50mm	フッ素樹脂 (フッ化エチレン プロピレン樹脂)
		18312	16G × 50mm	
		18313	18G × 32mm	
		18314	18G × 45mm	
		18316	20G × 32mm	
		18317	20G × 45mm	
		18318	22G × 25mm	
		18320	24G × 19mm	
	ジェルコ I.V.カテーテル(クリアタイプ)	18510	14G × 50mm	
		18512	16G × 50mm	
		18514	18G × 45mm	
		18516	20G × 32mm	
		18518	22G × 25mm	
		18520	24G × 19mm	
	ジェルコプラス・Optiva (ラジオペーク)	19110	14G × 50mm	PU(OCRポリウレタン)
		19112	16G × 50mm	
		19113	18G × 32mm	
		19114	18G × 45mm	
		19116	20G × 32mm	
		19117	20G × 45mm	
		19118	22G × 25mm	
		19120	24G × 19mm	
	アキュバンスプラス(ラジオペーク)	21110	針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 14G × 52mm	
21111		針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 16G × 32mm		
21112		針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 16G × 52mm		
21113		針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 18G × 32mm		
21114		針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 18G × 45mm		
21116		針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 20G × 32mm		
21117		針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 20G × 45mm		

スミスメディカル・ジャパン(株)	プロテクティブプラス	21118	針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 22G×25mm	PU(OCRポリウレタン)	
		21121	針刺し防止機構付 アキュバンスプラス 24G×16mm		
		28810	針刺し防止機構付 プロテクティブプラス 14G×32mm		
		28812	針刺し防止機構付 プロテクティブプラス 16G×32mm		
		28814	針刺し防止機構付 プロテクティブプラス 18G×32mm		
		28817	針刺し防止機構付 プロテクティブプラス 20G×32mm		
		28818	針刺し防止機構付 プロテクティブプラス 22G×25mm		
		28820	針刺し防止機構付 プロテクティブプラス 24G×19mm		
テルモ株式会社	シュアシールドサーフロー	SR-SFA1832	針刺し事故防止機構付、フラッシュタイプ、カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)	フッ素樹脂	
		SR-SFA1851	針刺し事故防止機構付、フラッシュタイプ カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長2" (51mm)		
		SR-SFA2032	針刺し事故防止機構付、フラッシュタイプ カテーテル20G(外径1.1mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)		
		SR-SFA2051	針刺し事故防止機構付、フラッシュタイプ カテーテル20G(外径1.1mm)、カテーテル長2" (51mm)		
		SR-SFA2225	針刺し事故防止機構付、フラッシュタイプ カテーテル22G(外径0.9mm)、カテーテル長1" (25mm)		
		SR-SFA2232	針刺し事故防止機構付、フラッシュタイプ カテーテル22G(外径0.9mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)		
		SR-SFA2419	針刺し事故防止機構付、フラッシュタイプ カテーテル24G(外径0.7mm)、カテーテル長3/4" (19mm)		
	サーフローフラッシュ	SR-FS1451	フラッシュタイプ カテーテル14G(外径2.2mm)、カテーテル長2" (64mm)		
		SR-FS1464	フラッシュタイプ カテーテル14G(外径2.2mm)、カテーテル長2 1/2" (64mm)		
		SR-FS1651	フラッシュタイプ カテーテル16G(外径1.7mm)、カテーテル長2" (64mm)		
		SR-FS1664	フラッシュタイプ カテーテル16G(外径1.7mm)、カテーテル長2 1/2" (64mm)		
		SR-FS1832	フラッシュタイプ カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)		
		SR-FS1851	フラッシュタイプ カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長2" (64mm)		
		SR-FS1864	フラッシュタイプ カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長2 1/2" (64mm)		
		SR-FS2032	フラッシュタイプ カテーテル20G(外径1.1mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)		
		SR-FS2051	フラッシュタイプ カテーテル20G(外径1.1mm)、カテーテル長2" (64mm)		
		SR-FS2225	フラッシュタイプ カテーテル22G(外径0.9mm)、カテーテル長1" (25mm)		
		SR-FS2232	フラッシュタイプ カテーテル22G(外径0.9mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)		
		SR-FS2419	フラッシュタイプ カテーテル24G(外径0.7mm)、カテーテル長3/4" (19mm)		
		SR-FS2419W	フラッシュタイプ、小ウイング付 カテーテル24G(外径0.7mm)、カテーテル長3/4" (19mm)		
	サーフローF&F	SR-FF1451	ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル14G(外径2.2mm)、カテーテル長2" (51mm)		PU樹脂
		SR-FF1464	ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル14G(外径2.2mm)、カテーテル長2 1/2" (64mm)		
		SR-FF1651	ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル16G(外径1.7mm)、カテーテル長2" (51mm)		
		SR-FF1664	ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル16G(外径1.7mm)、カテーテル長2 1/2" (64mm)		
		SR-FF1832	ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)		
		SR-FF1851	ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長2" (51mm)		
SR-FF1864		ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル18G(外径1.3mm)、カテーテル長2 1/2" (64mm)			
SR-FF2032		ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル20G(外径1.1mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)			
SR-FF2051		ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル20G(外径1.1mm)、カテーテル長2" (51mm)			
SR-FF2225		ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル22G(外径0.9mm)、カテーテル長1" (25mm)			
SR-FF2232		ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル22G(外径0.9mm)、カテーテル長1 1/4" (32mm)			
SR-FF2419		ソフトカテーテル、フラッシュタイプ カテーテル24G(外径0.7mm)、カテーテル長3/4" (19mm)			
SR-FF2419W		ソフトカテーテル、フラッシュタイプ、小ウイング付 カテーテル24G(外径0.7mm)、カテーテル長3/4" (19mm)			
ニプロ株式会社		セーフタッチキャス	NICS*18×1 1/4	18G×32mm 誤穿刺防止	
	NICS*20×1 1/4		20G×32mm 誤穿刺防止		
	NICS*22×1		22G×25mm 誤穿刺防止		
	NICS*22×1 1/4		22G×32mm 誤穿刺防止	テフロン	
	NICS*24×3/4		24G×19mm 誤穿刺防止		

ニプロ株式会社

	NICS*24×1	2.4 G × 2.5 mm 誤穿刺防止			
ニプロセーフレット キャスPU	NUC*16×1 1/4	1.6 G × 3.2 mm	PU		
	NUC*16×2 1/2	1.6 G × 6.3 mm			
	NUC*18×1 1/4	1.8 G × 3.2 mm			
	NUC*18×2	1.8 G × 5.0 mm			
	NUC*18×2 1/2	1.8 G × 6.3 mm			
	NUC*20×1 1/4	2.0 G × 3.2 mm			
	NUC*20×2	2.0 G × 5.0 mm			
	NUC*22×1	2.2 G × 2.5 mm			
	NUC*22×1 1/4	2.2 G × 3.2 mm			
	NUC*24×1	2.4 G × 2.5 mm			
	NUC*24×3/4	2.4 G × 1.9 mm			
	ニプロセーフレット キャス	NIC*16×2 1/2		1.6 G × 6.3 mm	テフロン / PP
		NIC*16×1 1/4		1.6 G × 3.2 mm	
		NIC*18×2 1/2		1.8 G × 6.3 mm	
NIC*18×2		1.8 G × 5.0 mm			
NIC*18×1 1/4		1.8 G × 3.2 mm			
NIC*20×2		2.0 G × 5.0 mm			
NIC*20×1 1/4		2.0 G × 3.2 mm			
NIC*20×3/4		2.0 G × 1.9 mm			
NIC*22×1		2.2 G × 2.5 mm			
NIC*22×1 1/4		2.2 G × 3.2 mm			
NIC*24×1		2.4 G × 2.5 mm			
NIC*24×3/4		2.4 G × 1.9 mm			
NIC*26×3/4		2.6 G × 1.9 mm			
コアレスニードル		CNG-20GX1	皮下埋込型カテーテル用針 2.0 G × 2.5 mm	PP	
	CNG-20GX1 1/2	皮下埋込型カテーテル用針 2.0 G × 3.8 mm			
	CNG-22GX1	皮下埋込型カテーテル用針 2.2 G × 2.5 mm			
	CNG-22GX1 1/2	皮下埋込型カテーテル用針 2.2 G × 3.8 mm			
	CNG-24G*1	皮下埋込型カテーテル用針 2.4 G × 2.5 mm			
	CNR-20GX 3/4	皮下埋込型カテーテル用針 2.0 G × 1.9 mm 90°アングルタイプ			
	CNR-22GX 3/4	皮下埋込型カテーテル用針 2.2 G × 1.9 mm 90°アングルタイプ			
	CNR-22GX1	皮下埋込型カテーテル用針 2.2 G × 2.5 mm 90°アングルタイプ			
	CNR-22GX1 1/2	皮下埋込型カテーテル用針 2.2 G × 3.8 mm 90°アングルタイプ			
	CNR-24G*3/4	皮下埋込型カテーテル用針 2.4 G × 1.9 mm 90°アングルタイプ			
CNR-24G*1	皮下埋込型カテーテル用針 2.4 G × 2.5 mm 90°アングルタイプ				
コアレスニードル セット	CFW-20GX3/4-100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.0 G × 1.9 mm チューブ長1.00mm	PVC(可塑剤TOTM)		
	CFW-20GX1 -100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.0 G × 2.5 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-22GX5/8-100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 1.6 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-22GX3/4-100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 1.9 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-22GX1 -100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 2.5 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-22GX1 1/2-100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 3.8 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-24G*5/8-100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.4 G × 1.6 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-24G*3/4-100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.4 G × 1.9 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-24G*1 -100	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.4 G × 2.5 mm チューブ長1.00mm			
	CFW-20GX3/4-450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.0 G × 1.9 mm チューブ長4.50mm			
	CFW-20GX1 -450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.0 G × 2.5 mm チューブ長4.50mm			
	CFW-22GX5/8-450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 1.6 mm チューブ長4.50mm			
	CFW-22GX3/4-450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 1.9 mm チューブ長4.50mm			
	CFW-22GX1 -450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 2.5 mm チューブ長4.50mm			
	CFW-22GX1 1/2-450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.2 G × 3.8 mm チューブ長4.50mm			
	CFW-24G*5/8-450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 2.4 G × 1.6 mm チューブ長4.50mm			

ニプロ株式会社	コアレスニードルセット	CFW-24G*3/4-450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 24G×19mm チューブ長450mm	PVC(可塑剤TOTM)
		CFW-24G*1-450	皮下埋込型カテーテル用翼付針 24G×25mm チューブ長450mm	
ビー・ブラウン エースクラブ 株式会社	イントロカン サート	4251350	1.7mm(16G) X 50mm・210mL/min	カテーテル材質: PU
		4251342	1.3mm(18G) X 32mm・105mL/min	
		4251334	1.3mm(18G) X 45mm・100mL/min	
		4251326	1.1mm(20G) X 32mm・60mL/min	
		4055764	1.1mm(20G) X 50mm・55mL/min	
		4251318	0.9mm(22G) X 25mm・35mL/min	
		4251423	0.9mm(22G) X 32mm・30mL/min	
		4251300	0.7mm(24G) X 19mm・22mL/min	
		4253353	ウイング付・1.7mm(16G) X 50mm・210mL/min	
		4253345	ウイング付・1.3mm(18G) X 32mm・105mL/min	
		4253329	ウイング付・1.1mm(20G) X 32mm・60mL/min	
		4253310	ウイング付・0.9mm(22G) X 25mm・35mL/min	
		4253302	ウイング付・0.7mm(24G) X 19mm・22mL/min	
		イントロカン セーフティ	4251601-03	
	4251628-03		0.9mm(22G) X 25mm・35mL/min 安全機能付	
	4251644-03		1.1mm(20G) X 32mm・60mL/min 安全機能付	
	4251679-03		1.3mm(18G) X 45mm・100mL/min 安全機能付	
	4251687-03		1.3mm(18G) X 32mm・105mL/min 安全機能付	
	4251695-03		1.7mm(16G) X 50mm・210mL/min 安全機能付	
	4251709-03		1.7mm(16G) X 32mm・215mL/min 安全機能付	
4253523-03	ウイング付・0.7mm(24G) X 19mm・22mL/min 安全機能付			
4253540-03	ウイング付・0.9mm(22G) X 25mm・35mL/min 安全機能付			
4253566-03	ウイング付・1.1mm(20G) X 32mm・60mL/min 安全機能付			
4253604-03	ウイング付・1.3mm(18G) X 32mm・105mL/min 安全機能付			

## 6) 三方活栓

メーカー名	商品名	製品番号	規格	チューブ材質
株式会社ジェイ・エム・エス	プラネクタ	JV-PNB	ブルー	PP
		JV-PNW	ホワイト	
		JV-PNR	レッド	
		JV-PN03MB	ブルー	
		JV-PN03MR	レッド	
川澄化学工業株式会社	サフティキット	SC-4PSN-H	ハンドル(ONタイプ、360°、白)	ポリスルフォン
テルモ株式会社	シュアプラグ三方活栓	SP-TR2	R型、ロックコネクター、シュアプラグ×1	PP
		SP-2TR2	R型、ロックコネクター、シュアプラグ×2	
		SP-3TR2	R型、ロックコネクター、シュアプラグ×3	
	テルフュージョン三方活栓	TS-TR2A	R型、ロックコネクター	
バクスター株式会社	インターリンクI.V.アクセスシステム	2N5600	三方活栓(180度回転)	非ポリカーボネイト製
		2N5601	三方活栓(360度回転)	